


# LANDBERG RÅNDORTFÅKLER TYPE 2

RI-C2, R3-C3 TILPASSER HØRDE  
FOR JUSTERING AV AUSPIKLING  
KURVEN VED HENHOLDSVIA 1 1/2  
OG 3 1/4 " PR. SEK





INSIKRÆTETALL  
TILSVAR DISSE  
KOPPLINGS-PUNKTER  
C3 CH C18 REG. REK  
HØRSPILLINGSKURVEN.

OPPTAKVENDER, DEK. I OG II  
STÅR STILLING: 1 1/2  
VENDER 3 1/4 - 1 1/2  
STÅR STILLING: 3 1/4  
HØRTALEVENDER  
STÅR STILLING: 1 + 2.

R20 TILPASSER HØRDE FOR  
JUSTERING AV INNSPIKLING-  
STRØMMEN VED FULL SÅNNE-  
KLAPPING AV TROLL ØYET.

LIKESPENNINGER ER MÅLT  
VED AUSPIKLING UVDATT  
FOR EM71.




TEGN NR. 1628 C 2/1



# TANDBERG BÄNDOPPLÅKER TYPE 2

Tandberg  
550189

R1-C2, R5-C3 TILPASSER NODENE  
FOR JUSTERING AV AVSPILLINGS-  
KURVEN VED HENHOLDSVIS  $1\frac{1}{8}$ "  
OG  $3\frac{3}{4}$ " PR. SEK




C40 OG C41 KAN SETTES INN  
(DIREKTE PÅ RØRHOLDEREN)  
FOR Å REDUSERE UØNSKETE  
HØRERUSSENINGER

INNSIKRLETT TALL  
TILSVARER DISSE

OPPTAKVENDER DERRE 2. OG 3. GANG  
STÅR I STILLING: INN.








R1-C2, R3-C3  
FOR JUSTERING  
KURVEN VED  
OG 3 3/4" PR. 50








C40 OG C41 KAN SETTES INN  
IDIREKTE PÅ RØRHOLDEREN)  
FOR Å REDUSERE UØNSKETE  
HØYFREKVENSSIGNALER  
C9 C11 C18 REGULERER  
INNSPILLINGSKURVEN.



INNSIRKLEDE TALL  
TILSVARER DISSE  
KOPPLINGS-PUNKTER.

OPPTAKVENDER DEKK I, II OG III  
STÅR I STILLING: INN.  
VENDER 3 3/4 - 1 3/4  
STÅR I STILLING: 3 3/4.  
HØYTTALERVENDER  
STÅR I STILLING: 1 + 2.

1) R20 TILPASSER HODENE FOR  
JUSTERING AV INNSPILLINGS-  
STRØMMEN VED FULL SAMMEN-  
KLAPPING AV TROLLØYET.  
LIKESPENNINGER ER MÅLT  
VED AVSPILING UNDATT  
FOR EM 71.





APPARATETS FRONTPANNE



## 2) TEMPERATURSIKRING, ROSES METALL.

220V  
50~  
55W



VENDOR NR. 1756  
SETT FRA KNAPPESIDEN.

TEGN. NR. 1628 C  
E.N.